


ZD-M1A 简单使用手册

管脚定义

序号	名称	用法
1	A+	电机 A 相线圈
2	A-	
3	B+	电机 B 相线圈
4	В-	
5	VM	电源正极,输入电压 6-32VDC,建议对地接大于 100uF 电解电容
6	GND	电源地
7	EN	使能,低电平或悬空使能,设备工作;高电平脱机,设备待机
8	DIR	方向,高电平或悬空电机正转;低电平电机反转
9	CLK	脉冲输入信号,上升沿有效
10	ER	错误报警,正常时为高阻,短路或过热保护时为低(漏极),漏极电流<6mA
11	5V	驱动自带 5V 基准,无需外接供电,也不能作为外部设备供电用
12	GND	电源地

接线示例




地址: 北京市东城区(崇文)光明路 13 号, 亿兴大厦 503 室 电话: 010-87197282

网址: http://www.sdcq-micromotor.com



外形尺寸



单位: 毫米(mm)

北京时代超群电器科技有限公司

电话: 010-67185922

传真: 010-87197282-807

手机: 13260210227

010-87197282-803

Q Q: 1226415953